

Garant UNI LINE**Hyllytaso H-muoto, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955482 M
GTIN	4062406586041
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****Malli:**

Teräspeltinen hyllytaso UNI Toweriin. Hyllytasojen kallistuminen estetään Easyfix-muoviankkureilla.

**Sopii:**

UNI Tower; UNI Z-Tower.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Ei määritettävissä.**

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100 kg

Hyllytason paksuus: 30 mm

Korkeudensäätö portaittain: 37 mm

Korkeus: 30 mm

Leveys: 540 mm

Syvyys: 227 mm

**Tekninen kuvaus**

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Syvyys	227 mm
Hyllytason paksuus	30 mm
Leveys	540 mm
Korkeus	30 mm
Tuotetyyppi	Lokeroalusta

