

Garant GRIDLINE

**Pystykaappi, leveys 30G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä 12G,
Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	943112 1000
GTIN	4062406586119
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaapit kokoa 30×28G on varustettu **itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä**, ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on □ 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne **on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua**. Lukittavissa lukolla. Kaikki ulosvedettävät hyllyköt sulkeutuvat samalla kertaa.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävien hyllyköiden varusteluvaihtoehdot:

Hyllytaso nro 943160, reikäseinä nro 943166, viisto hyllytaso nro 943162 ja nro 943163, Multifix-kisko 943170.

Pintakäsittely:

Runko ja ulosvetokehys vaaleanharmaat RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Ulosvedettävän hyllykön runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	107 kg
Ulosvetoseinän kantavuus	350 kg
Leveys	750 mm
Korkeus	1000 mm
ComfortClose	ei
Leveys G	30
ulosvetoseinän malli	vapaasti kantava
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	691 mm
Ulosvetoseinien määrä	2
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Ulosvetoseinän hyötyleveys	300 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi