

Garant UNILINE

Ovi Puolikas korkeus, asennettu alas, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955491 M
GTIN	4062406586126
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

UNI Towerin teräspeltiset ovet, vahvistettu sisäpuolelta ja lukolla lukittava 2K-Haptoprene®-työntökahva.

Sopii:

UNI Tower, U-muoto, asennettavssa vain alaosaan.

Toimituksen sisältö:

Oikealle avautuvassa ovesta poikkipalkki, saranat ja ovilokeron kansi.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	794 mm
Leveys	534 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Pariovi

