

Garant UNI LINE

## Laatikkomoduli U-muoto, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955486 3
GTIN	4062406586089
Tuoteluokka	9GC

### Kuvaus

**Malli:**

Laatikkomoduli UNI Towerille, koko M, U-muoto, tai UNI Z-Towerille. Moduuli voidaan ripustaa UNI Toweriin mihin korkeuteen tahansa. Vain yksi laatikkomoduli per Tower mahdollista. **100-prosenttisesti avattavat** laatikot 20×16G, ei voida lukita erikseen. **Yhdellä kädellä yksittäin avattavat** laatikot. Kantavuus laatikkoa kohti 40 kg.

**Sopii:**

UNI Tower, UNI Z-Tower.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125, 125

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko hopeanvärinen, laatikon etuosa antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Ei määritettävissä.**

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Syvyys	477 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Leveys	540 mm
Paino	13 kg
Korkeus	247 mm
Tuotetyyppi	Laatikko