

Garant UNILINE

Laatikkomoduli U-muoto, Tyyppi: 2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955486 2
GTIN	4062406586072
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Laatikkomoduli UNI Towerille, koko M, U-muoto, tai UNI Z-Towerille. Moduuli voidaan ripustaa UNI Toweriin mihin korkeuteen tahansa. Vain yksi laatikkomoduli per Tower mahdollista. **100-prosenttisesti avattavat** laatikot 20×16G, ei voida lukita erikseen. **Yhdellä kädellä yksittäin avattavat** laatikot. Kantavuus laatikkoa kohti 40 kg.

Sopii:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 125

Pintakäsittely:

Laatikkorunko hopeanvärinen, laatikon etuosa antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Ei määritettävissä.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	477 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Leveys	540 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Korkeus	222 mm
Paino	13 kg
Tuotetyyppi	Laatikko