

Garant GRIDLINE

Pystykaappi, leveys 30G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä 6G, 1 itsekantava ulosvedettävä hyllykkö 12G, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	943115 1000
GTIN	4062406586195
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaapit kokoa 30×28G on varustettu **itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä**, ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.

Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on □ 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne **on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua**. Lukittavissa lukolla. Kaikki ulosvedettävät hyllyköt sulkeutuvat samalla kertaa.

Ulosvedettävä pystyhyllykkö hyötyleveys 6G, ulosvedettävä hyllykkö 150 mm, ulosvedettävä pystyhyllykkö 12G, ulosvedettävä hylly 300 mm.

Kantavuus 6G ulosvedettävä hyllykkö 175 kg; kantavuus 12G ulosvedettävä hyllykkö 350 kg.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävien hyllyköiden varusteluvaihtoehdot:

Hyllytaso nro 943160, reikäseinä nro 943166, viisto hyllytaso nro 943162 ja nro 943163, Multifix-kisko 943170.

Pintakäsittely:

Runko ja ulosvetokehys vaaleanharmaat RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Ulosvedettävän hyllykön runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Leveys G	30
Leveys	750 mm
Korkeus	1000 mm
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	691 mm
ulosvetoseinän malli	vapaasti kantava
Paino	107 kg
ComfortClose	ei
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	600 mm
Ulosvetoseinien määrä	3
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi