

Garant UNILINE

**UNI Tower siirrettävä U-muoto, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955465 M
GTIN	4062406586218
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****Malli:**

Modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus Easyfix-järjestelmän kanssa.

Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät  $9 \times 9$  mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden ja oven asennus mahdollista.

**Toimituksen sisältö:**

UNI Tower nro 955462 koko M; 2 hyllytasoa nro 955481 koko M; lisäosa nro 955475 koko GREY; työntökahva nro 955496 koko 1.

4 kääntyvää pyörää  $\varnothing$  125 mm, kahdessa seisontajarru.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

**Huomautus:**

Muut tarvikkeet, kuten kuvat, hyllytasot, laatikot ja ovet löytyvät numerosta 955474 – 955499.

**Tekninen kuvaus**

Kantavuus	150 kg
-----------	--------

Korkeus	2290 mm
Hyötyleveys	540 mm
Paino	105 kg
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	720 mm
Syvyys	750 mm
Hyötysyvyys	510 mm
Sarja	Tower
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni

## Tarvikkeet

UNI Line - työntökahva Tyyppi 1	955496 1
UNI Towersiirrettävä U-muoto Tyyppi M	955462 M
LisäosaUNI Tower M Tyyppi GREY	955475 GREY
Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
UNI Towerkiinteä U-muoto Tyyppi M	955460 M