


## DAkkS-kalibrointi molemmin puolin Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi, Suurin kiristysmomentti: 1000/2Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	020150 1000/2
GTIN	2050002054660
Tuoteluokka	49X

### Kuvaus

#### Huomautus:

Kaikki vääntömomenttikalibroinnit sisältävät tavaran säädön ja dokumentoinnin.  
Oikea-/vasenkalibrointi. DAkkS-kalibrointi mittausalueelle 4 – 1000 Nm.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	4 - 1000 Nm
Kalibrointi	O4