

Garant**Jyrsintappisarja 5-osainen, GARANT Master Uni – keskikova, KM,
Jyrsintappiien lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541405 5
GTIN	4062406587062
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:****KM-jyrsintappisarja Multi Cut, yleiset muotovaihtoehdot.**

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa **hyvän lastuamistehon** ja samalla **erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

À 1 kpl nro 540220 koko A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Huomautus:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus; kierroslukua pienennetään, jotta jyrsintappi ei värjäydy siniseksi.

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Tarvikkeet

JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D0807	540220 D0807
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C0616	540220 C0616
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi M1020	540220 M1020
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi G0618	540220 G0618
JyrsintappiGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A0616	540220 A0616