

**Garant****Jyrsintappisarja 8-osainen, GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAIN, Jyrsintappiien lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541411 8
GTIN	4062406587093
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:****KM# jyrsintappisarja Multi Cut, yleiset muotovaihtoehdot.**

**Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria** mahdollistaa **hyvän lastuamistehon** ja samalla **erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

**· yleiskäyttöinen.**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT#**jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

TiAIN-pinnoite pidentää kestoikää ja parantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty).

**· Pitkä käyttöikä.****· Alhainen lämmönsiirto.****· Hyvä lastunpoisto.****Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,

hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

À 1 kpl nro 540222 koko A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Huomautus:**

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus; kierroslukua pienennetään, jotta jyrsintappi ei värjäydy siniseksi.

## Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM TiAIN
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Tarvikkeet

Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A1020	540222 A1020
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D1009	540222 D1009
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C1020	540222 C1020
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi M1020	540222 M1020
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D0605	540222 D0605
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi G0618	540222 G0618
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A0616	540222 A0616
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C0616	540222 C0616