



Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital, Kierre: M18



Tilaustiedot

Tilausnumero	486516 M18
GTIN	4046122621163
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 12-20, mittaushylsy nro 486512 koko 12-20 ja suojahylsy nro 486515 koko M12 - M20.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,5 mm
Standardi	DIN 13
Kierre	M18
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kierretyyppi	M
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90