



Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital, Kierre: M2



Tilaustiedot

Tilausnumero	486516 M2
GTIN	4046122621170
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10, mittaushylsy nro 486512 koko 2-10 ja suojahylsy nro 486515 koko M2 - M10.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 13
Kierteennousu	0,45 mm
Kierre	M2
Kierretyyppi	M
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90