



Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital, Kierre: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	486516 M8
GTIN	4046122621262
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10, mittaushylsy nro 486512 koko 2-10 ja suojahylsy nro 486515 koko M2 - M10.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Kierteennousu	1,25 mm
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kierre	M8
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90