



Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital, Kierre: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	486516 M10
GTIN	4046122621101
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10, mittaushylsy nro 486512 koko 2-10 ja suojahylsy nro 486515 koko M2 - M10.

Tekninen kuvaus

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 13
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierre	M10
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90