



## Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital, Kierre: M14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486516 M14
GTIN	4046122621132
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Sopii:**

Peruslaite 486511 koko 12-20, mittaushylsy nro 486512 koko 12-20 ja suojahylsy nro 486515 koko M12 - M20.

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2 mm
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 13
Kierre	M14
Kierretyyppi	M
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

### Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki  
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90