

Garant**Jyrsintappisarja 8 osaa, Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Jyrsintappien lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541460 8
GTIN	4062406658748
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540709 koot AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Tekninen kuvaus

Sarja	Z9-hammastus
-------	--------------

Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi