



Jyrsintappisarja 5 osaa, Z4 – hieno, ristihammastettu, KM TiAlN, Jyrsintappien lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	541470 5
GTIN	4027497473762
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540560 koot A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Tekninen kuvaus

Sarja	Z4-hammastus
-------	--------------

Lastuava aine	KM TiAIN
Pinnoitus	TiAIN
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Tarvikkeet

Jyrsintappi pinnoitettuZ4 – tiheä, ristihammastettu Tyyppi C1020	540560 C1020
Jyrsintappi pinnoitettuZ4 – tiheä, ristihammastettu Tyyppi M1020	540560 M1020
Jyrsintappi pinnoitettuZ4 – tiheä, ristihammastettu Tyyppi A1020	540560 A1020
Jyrsintappi pinnoitettuZ4 – tiheä, ristihammastettu Tyyppi F1020	540560 F1020
Jyrsintappi pinnoitettuZ4 – tiheä, ristihammastettu Tyyppi D1009	540560 D1009