

HOLEX**Jyrsintappisarja 10 osaa, Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM,
Jyrsintappien lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541510 10
GTIN	4062406659714
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540750 koot AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Tekninen kuvaus

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Varren Ø	6 mm

Jyrsintappien lukumäärä	10
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Tarvikkeet

JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi C1225	540750 C1225
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi AS1225	540750 AS1225
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi M1020	540750 M1020
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi G1630	540750 G1630
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi C0616	540750 C0616
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi D1009	540750 D1009
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi AS1020	540750 AS1020
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi F1225	540750 F1225
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi AS0616	540750 AS0616
JyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi G0618	540750 G0618
Muovikotelo, tyhjäpun.	541565