



## Jyrsintappisarja 10 osaa, Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Jyrsintappien lukumäärä: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	541550 10
GTIN	4062406659721
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540800 koot AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

### Tekninen kuvaus

Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS
Varren Ø	6 mm

Jyrsintappien lukumäärä	10
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Tarvikkeet

JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi M1225	540800 M1225
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi C1225	540800 C1225
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi C0616	540800 C0616
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi G1225	540800 G1225
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi G0618	540800 G0618
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi AS1225	540800 AS1225
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi AS0616	540800 AS0616
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi G1630	540800 G1630
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi D1210	540800 D1210
JyrsintappiZ3 – keskitiheä, lastunmurtaja Tyyppi AS1020	540800 AS1020
Muovikotelo, tyhjäpun.	541565