

Garant

Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 35/4mm



Tilautiedot

Tilausnumero	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	22,45 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm

Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Porrastuskulma α_{max}	1,79 astetta
Terän $\varnothing D_c$	35 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
--	----------