

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuspituus L kun a_{\max}	39,45 mm
Terän Ø D_c	52 mm
Sisäjähdytys	kyllä
KiinnitysreiänØ	22 mm

Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,02 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Terien lkm Z	6
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
--	----------