

**Garant**
**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	25 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	9,94 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	38 mm
Ø $D_2$	20,7 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,7 mm
Ø $D_3$	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Kiinnityskierre M	M12
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	4,83 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2