Garant

Kopio- ja tasojyrsin indeksoitu kierteellä kääntöterille RP..

Tilaustiedot

Tilausnumero	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Tuoteluokka	21O

Kuvaus

Malli:
Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.
Huomautus:
$a_{p\,max}$ = 6,0 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän ∅ D_C	25 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	9,94 mm
Pyöröporausjyrsintä ∅ D_{min}	38 mm
∅ D_2	20,7 mm
Pyöröporausjyrsintä ∅ D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,7 mm
∅ D_3	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
∅ D_1 h6	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Kiinnityskierre M	M12
Porrastuskulma α_{max}	4,83 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Varren muoto	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/212015-25/2