

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Terän Ø D_c	35 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,41 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Terien lkm Z	3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm
Kiinnityskierre M	M16
Porrastuspituus L kun α _{max}	19,94 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2