Garant

Kopio- ja tasojyrsin indeksoitu kierteellä kääntöterille RP..

Tilaustiedot

Tilausnumero	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Tuoteluokka	21O

Kuvaus

Malli:
Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.
Huomautus:
$a_{p\ max}$ = 6,0 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Terän Ø D_C	35 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,41 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Terien lkm Z	3
∅ D_1 h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Pyöröporausjyrsintä ∅ D_{min}	58 mm
Kiinnityskierre M	M16
Porrastuspituus L kun α_{max}	19,94 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Varren muoto	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/212015-35/3