Garant

Kopio- ja tasojyrsin indeksoitu kierteellä kääntöterille RP..

Tilaustiedot

Tilausnumero	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Tuoteluokka	21O

Kuvaus

Malli:
Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.
Huomautus:
$a_{p\ max}$ = 6,0 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

∅ D_1 h6	17 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Sisäjäähdytys	kyllä
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä ∅ D_{min}	72 mm
∅ D_2	28,7 mm

Pyöröporausjyrsintä ∅ D_{max}	82 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
∅ D_3	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{max}	26,94 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,79 astetta
Terän ∅ D_C	42 mm
Varren muoto	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/212015-42/4