

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	4 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.1204M0T
Sisäjäähdytys	kyllä
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	72 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{\max}	26,94 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,79 astetta
Terän $\varnothing D_c$	42 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	219878 3