

Garant GRIDLINE

**Siivouskaappi Leveys 30G, täyspeltiset pariovet, Korkeus mm / tyyppi: 2000-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut pariovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on **lukko**. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungossa oleva rei'itys 9×9 mm, reikäväli 37 mm, **soveltuu Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen** (ryhmässä 95).

**Toimituksen sisältö:**

Kätevä jatkuva jako neljällä hyllytasolla, leveys 13G. Lisähyllytaso, leveys 13G, vaatekoukkunaulakko (3 koukkua).

**Toimituksen sisältö:**

Vaatekoukkunaulakko nro 940610: 1

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia kaikkien GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla. Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	20
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Leveys G	30
Hyötykorkeus	1840 mm
Paino	104 kg
Leveys	750 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siivouskaappi

## Tarvikkeet

Vaatekoukkunaulakko kaapin/osaston leveydelle G 30	940610 30
--	-----------