

Garant GRIDLINE

Siivouskaappi Leveys 40G, täyspeltiset pariovet, Korkeus mm / tyyppi: 2000-4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut pariovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on **lukko**. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungossa oleva rei'itys 9×9 mm, reikäväli 37 mm, **soveltuu Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen** (ryhmässä 95).

Toimituksen sisältö:

Käytännöllinen jako 3 hyllytasolla, leveys 20G. Lisäreikäseinä kaapin sisäseinässä. Mukana Easyfix-koukut ja -pitimet.

Toimituksen sisältö:

Easyfix-koukut, nro 955505 koko 50: 5
Easyfix-koukut, nro 955605 koko 60: 2
Easyfix-pidike, nro 9554665 koot 18–26: 2

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattut**.

Huomautus:

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia kaikkien GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla. Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys G	40
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	1840 mm
Syvyys	500 mm
Paino	109 kg
Korkeus	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siivouskaappi

Tarvikkeet

Easyfix-putken kannatin sisä-Ø 60 mm	955605 60
Easyfix-työkalunpidin 45° Hyötysyvyys 50 mm	955505 50
Easyfix joustava klipsi Pinteen Ø 18-26 mm	955665 18-26