

**Garant****TKM-viistejyrsimet 120°, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208080 8
GTIN	4045197129192
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****Toleranssi:** Kärkikulma  $\pm 1^\circ$ .**Käyttö:**

- Urajyrsintä
- upotus
- viisteitys
- **Käytettävissä myös NC-paikoitusporana.**

**Huomautus:**Muoto **HB** tilattava **nrolla 208081**.

Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Terän Ø $D_c$	8 mm
Hammasluku $Z$	2
varren Ø $D_s$	8 mm
Terän pituus $L_c$	19 mm
Kokonaispituus $L$	63 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen kulma	30 astetta
Viistejyrsintä	60 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB