

Garant**TKM-purseenpoistojyrsimet 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208168 6
GTIN	4045197537409
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Toleranssi: **Mitta S = ± 0,2 mm.****Käyttö:**Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen**.**Tekninen kuvaus**

Mitta S	5,9 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm
HammaslukuZ	6
Terän Ø D _c	6 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen kulma	30 astetta
Viistejyrsintä	30 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

