


Garant UNILINE

UNI Tower H-muoto, asymmetrinen kiinteä, Tyyppi: L**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987104 L
GTIN	4062406587888
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin.

Asymmetrinen H-muotoinen UNI Tower voidaan täyttää **molemmilta puolilta**. Kaikkein syvimpään osioon voidaan asettaa 2 kierrätysjäteastiaa nro 987125 koko 25 tai nro 987110 koko 45. Pienempi osio sopii puhdistusaineiden ja -laitteiden säilytykseen.

Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus Easyfix-järjestelmän kanssa. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella \square 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnainen antrasiitinvärinen puhdistuskuvan sisältävä lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Muut tarvikkeet, kuten kuvat, hyllytasot, laatikot ja ovet löytyvät numeroista 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Hyötisyvyys	180/ 330 mm
Korkeus	1920 mm
Sarja	Tower
Paino	92 kg
Hyötyleveys	690 mm
Syvyys	750 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema