


Garant UNILINE

CLEANING Tower H-muoto siirrettävät, Tyyppi: L**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987103 L
GTIN	4062406588922
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Modulaarinen puhdistustorni puhdistuslaitteiden saantiin. Asymmetrinen H-muotoinen CLEANING Tower voidaan varustella **molemmiin puolin**. Syvimpään osioon voidaan asettaa 4 kierrätysjäteastiaa nro 987125 koko 25. Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus Easyfix-järjestelmän kanssa.

Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella □ 9×9 mm 37 mm: n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Antrasiitinvärinen puhdistuskuvat sisältävä lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti. Valinnaiset suljettavat ovet, koko L, mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

Toimituksen sisältö:

CLEANING Tower H-muoto, asymmetrinen; lisäosa nro 955476 koko L; 2 työntökahvaa nro 955496 koko 1.

4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Hoffmann-reikäseinän reikäväli: 9×9

Korkeus: 2290 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 750 mm

Hyötyleveys: 690 mm

Hyötysyvyys: 180/ 330 mm
Kantavuus: 150 kg

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys	180/ 330 mm
Korkeus	2290 mm
Kantavuus	150 kg
Sarja	CLEANING Tower UNI Line
Leveys	750 mm
Hyötyleveys	690 mm
Pyörän Ø	125 mm
Paino	96 kg
Syvyys	750 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9x9
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema

Tarvikkeet

Lisäosa UNI Tower L Tyyppi GREY	955476 GREY
Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
CLEANING Tower H-muoto kiinteä Tyyppi L	987102 L
UNI Line - työntökahva Tyyppi 1	955496 1
UNI Line -kuva Tyyppi CLEANING	955474 CLEANING