



## Kovametallikärkinen iskuporasarja "MX4", Poran Ø: 5-12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus neliteräkärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä 2-teräporaan verrattuna. Tilava, 4-kierremalli. Muovikotelossa.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **4-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

#### Sisältö:

Iskupora nro 789050: à 1 kpl  
koot 5; 6 pituus 110 mm;  
koot 6; 8; 8; 10; 12 pituus 160 mm

### Tekninen kuvaus

Poran Ø	5 - 12 mm
Terien lkm Z	4

Pakkaus	Muovikasetti
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

## Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789050 6X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 12X160 mm	789050 12X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789050 6X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789050 5X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789050 8X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789050 10X160