



## Viilaraja, 2K-kahva, 6 osaa, rullattavassa taskussa Metallipuuhakkaus 2, Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	517417 250
GTIN	4009215192285
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään **kestävissä nailontaskuissa**.

Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.

**Hakkaus 2** = puolihieno.

Ergonomiset 2-komponenttiset muovikahvat.

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Toimituksen sisältö:

**6-osainen** viilaraja, jossa on à yksi **lattaraspi**, **puolipyöreä raspi** ja **pyöreä raspi puulle** sekä à yksi **lattaviila**, **puolipyöreä viila** ja **pyöröviila metallille**.

### Tekninen kuvaus

Tuotenimen määrite	hakkaus 2
Hakkaus	2

Standardi	DIN 7261
Yksittäisten viilojen lkm	6
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Pyöreä viila Hammastuksen pituus 250 mm	514200 250
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 250 mm	513200 250
Puuhakkaus, pyöreä Hammastuksen pituus 250 mm	519370 250
Puuhakkaus, lattatyöppä Hammastuksen pituus 250 mm	519300 250
Litteä viila Hammastuksen pituus 250 mm	510200 250
Puuhakkaus, puolipyöreä Hammastuksen pituus 250 mm	519330 250