

**Garant****TKM-jyrsin HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203170 10
GTIN	4045197271945
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.**

**Käyttö:**

Vaativan työkappalepinnan rouhintaan.

Soveltuu ainoastaan kehäjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	6
Syöttö $f_z$ särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,05 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	9,2 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	32 mm
Terän Ø $D_c$	10 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Terän pituus $L_c$	25 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	48 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	460 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	210 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		