

Garant**TKM-purseenpoistojyrsimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	208162 8
GTIN	4045197537263
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Toleranssi: **Mitta S = ± 0,2 mm.****Käyttö:**Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen**.**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	6
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Mitta S	5,6 mm
Terän Ø D _c	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Viistejyrsintä	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		