


Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191630 35
GTIN	4045197104083
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Etu:

Jyrsintään pientä lastuamissyvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolelta).

Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän Ø D_c	35 mm
Hammasluku Z	6
varren Ø D_s	20 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus L_c	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
tyyppi	N
Sisäjäähditys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		