

Garant**TKM-jyrsin HPC, ZOx, Ø f8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203170 16
GTIN	4045197271969
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.**

Käyttö:

Vaativan työkappalepinnan rouhintaan.

Soveltuu ainoastaan kehäjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	44 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
HammaslukuZ	6
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	93 mm
Terän pituus L_c	40 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- \varnothing	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	48 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	460 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	210 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		