

Garant**TKM-purseenpoistojyrsimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208162 10 |
| GTIN | 4045197537270 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Toleranssi: **Mitta S = ± 0,2 mm.****Käyttö:**Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen**.**Tekninen kuvaus**

| | |
|--|-----------------|
| Terän Ø D _c | 10 mm |
| Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Hammasluku Z | 6 |
| Mitta S | 7 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 72 mm |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Viistejyrsintä | 45 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Purseenpoistin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 105 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 55 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |