

TRICOFLEX**Kudosletku läpikuultava, PVC, Pituus 50 m, Letkun sisä-Ø: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080042 13
GTIN	3506110938211
Tuoteluokka	08A

Kuvaus**Malli:**

Polyesterikuituvahvisteinen letku. Lämpötila-alue -15 °C... +60 °C.

TCN-AL, taipuisa, paineenkestävä ja pitkäikäinen letku. Hyvä kemikaalinkestävyys. Käyttöpaine 15 bar. Elintarvikehyväksyntä (VO/2011 – luokka A/B/C).

Tekninen kuvaus

Materiaali	PVC-letku, kolmikerroksinen, polyesterikuituvahvistettu
Väri	läpinäkyvä
Letkun ulko-Ø	20 mm
letkun pituus	50 m
Letkun sisä-Ø	13 mm
Suurin käyttöpaine	15 bar
Elintarvikehyväksyntä (VO/2011)	kyllä
Lämpötila-alue	-15 - 60 °C

Tuotenimen määrite	Pituus 50 m
Tuotetyyppi	Letku