


Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191630 50
GTIN	4045197104106
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Etu:

Jyrsintään pientä lastuamissyvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolelta).

Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	8
Terän Ø D _c	50 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,12 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L _c	36 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		