

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191640 11
GTIN	4045197104335
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu yleisjyrsin, välirouhintamuoto.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Epäkeskinen takapinnan hionta.

Yleiskäyttöinen leikkumuoto:

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	3
Terän Ø D _c	11 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Terän pituus L _c	22 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	25 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		