

Garant**Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191700 8
GTIN	4045197104595
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, välirouhintamuoto.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Leveät hammasvälit voidaan hioa moneen kertaan profiilia muuttamatta.

Yleisjyrsin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.

Etu:

Monileikkuisia jyrsimiä **tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.**

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	8 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,016 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	25 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		