

**Garant****Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 14mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191640 14     |
| GTIN         | 4045197104359 |
| Tuoteluokka  | 11W           |

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu yleisjyrsin, välirouhintamuoto.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

**Epäkeskinen takapinnan hionta.**

Yleiskäyttöinen leikkumuoto:

**Tekninen kuvaus**

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Terän Ø D <sub>c</sub>                                                  | 14 mm                          |
| Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm                        |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa                                           | 0,5 mm                         |
| HammaslukuZ                                                             | 3                              |
| varren Ø D <sub>s</sub>                                                 | 12 mm                          |
| Kokonaispituus L                                                        | 83 mm                          |
| Terän pituus L <sub>c</sub>                                             | 26 mm                          |
| syöttösuunta                                                            | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi                                                                   | DIN 1835 B, h6                 |
| Toleranssi, nimellis-Ø                                                  | k10                            |
| Nousukulma                                                              | 25 astetta                     |
| Nurkkaviisteen kulma                                                    | 45 astetta                     |
| Pinnoitus                                                               | pinnoittamaton                 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Lastuava aine    | HSS Co 8    |
| Standardi        | DIN 844 B   |
| Jyrsintäprofiili | NF          |
| Sisäjähdytys     | ei          |
| Värirenkas       | ilman       |
| Tuotetyyppi      | Kulmajyrsin |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 83 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 25 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 25 m/min       | P         |
| CuZn                          | sopii rajoituksin | 55 m/min       | N         |
| Uni                           | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |