

**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HBF20, Nousu: 1mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 271970 1 |
| GTIN | 4062406592912 |
| Tuoteluokka | 22B |

Kuvaus**Malli:**

Täysin sintrattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------------------------|
| Kierteennousu | 1 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Laji | HBF20 |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6H |
| Kierretyyppi | M |
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Paksuus | 3,68 mm |
| Teräkoko L | 16 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 150 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 85 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 75 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 130 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |