

**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HBF20, Nousu: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271970 3
GTIN	4062406592950
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Täysin sintrattu.

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HBF20
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,68 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	130 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		