

**Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HBF20, Kierreluku / tuuma: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271978 14
GTIN	4062406593032
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Täysin sintrattu.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	14 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HBF20
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSP
Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,68 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	130 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		