

**Garant****Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191700 14
GTIN	4045197104625
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu, välirouhintamuoto.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Leveät hammasvälit voidaan hioa moneen kertaan profiilia muuttamatta.

Yleisjyrsin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.

**Etu:**

Monileikkuisia jyrsimiä **tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	53 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	25 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NF
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		