

**Koken****Kumirengas 1 tuuman hylsille, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	653800 3
GTIN	4991644017133
Tuoteluokka	63R

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Standardi:****DIN 3129****Sopii:**

Holkit 17 – 100 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale.

**Sopii:**

Holkeille (avainkoko): 75 - 100 mm

**Tekninen kuvaus**

Ø	75 mm
Tuotetyyppi	Kumirengas

